

# MQ-2 气体传感器使用说明书

## 特点

广泛的探测范围  
优异的稳定性 / 寿命长

高灵敏度 / 快速响应恢复  
简单的驱动电路

## 应用

可用于家庭和工厂的气体泄漏监测装置，适用于液化气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氢气、烟雾等的探测。

### A. 标准工作条件

符号	参数名称	技术条件	备注
$V_c$	回路电压	$\leq 15V$	AC or DC
$V_H$	加热电压	$5.0V \pm 0.2V$	AC or DC
$R_L$	负载电阻	可调	
$R_H$	加热电阻	$31\Omega \pm 3\Omega$	室温
$P_H$	加热功耗	$\leq 900mW$	

### B. 环境条件

符号	参数名称	技术条件	备注
$T_{ao}$	使用温度	$-10^{\circ}C - 50^{\circ}C$	
$T_{as}$	储存温度	$-20^{\circ}C - 70^{\circ}C$	
RH	相对湿度	小于 95%RH	
$O_2$	氧气浓度	21%(标准条件) 氧气浓度会影响灵敏度特性	最小值大于 2%

### C. 灵敏度特性

符号	参数名称	技术参数	备注
$R_s$	敏感体表面电阻	$3K\Omega - 30K\Omega$ (1000ppm 异丁烷)	探测浓度范围 100ppm-10000ppm 液化气和丙烷 300ppm-5000ppm丁烷 5000ppm-20000ppm甲烷 300ppm-5000ppm氢气 100ppm-2000ppm酒精
$\alpha$ (3000/1000) 异丁烷	浓度斜率	$\leq 0.6$	
标准工作条件	温度： $20^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ 相对湿度： $65\% \pm 5\%$	$V_c: 5.0V \pm 0.1V$ $V_H: 5.0V \pm 0.1V$	
预热时间	不少于24小时		

MQ-2 气敏元件的结构和外形如图 1 所示(结构 A or B), 由微型  $Al_2O_3$  陶瓷管、 $SnO_2$  敏感层, 测量电极和加热器构成的敏感元件固定在塑料或不锈钢制成的腔体内, 加热器为气敏元件提供了必要的工作条件。封装好的气敏元件有 6 只针状管脚, 其中 4 个用于信号取出, 2 个用于提供加热电流。

测量电路如图 2 所示。



# MQ-2 气体传感器使用说明书

## D. 结构、外形 测试电路






图2

序号	零件	材料
1	气体敏感层	二氧化锡
2	电极	金 (Au)
3	测量电极引线	铂 (Pt)
4	加热器	镍铬合金 (Ni-Cr)
5	陶瓷管	三氧化二铝
6	防爆网	100目双层不锈钢 (SUB316)
7	卡环	镍铜材 (Ni-Cu)
8	基座	胶木
9	针状管脚	镍铜材 (Ni-Cu)

图 1



结构 A



结构 B

## E. 灵敏度特性曲线




图3 给出了MQ-2型气敏元件的灵敏度特性。

其中：

温度：20℃、

相对湿度：65%、

氧气浓度：21%

$R_L=5k\Omega$

$R_s$ ：元件在不同气体，不同浓度下的电阻值。

$R_0$ ：元件在洁净空气中的电阻值。

# MQ-2 气体传感器使用说明书




图.4

图4给出了MQ-2型气敏元件的温湿度特性

Ro: 20℃, 33%RH条件下, 1000ppm氢气中元件电阻。

Rs: 不同湿度, 温度下, 1000ppm 氢气中元件电阻。

## 灵敏度调整

MQ-2型气敏元件对不同种类、不同浓度的气体有不同的电阻值。因此, 在使用此类型气敏元件时, 灵敏度的调整是很重要的。我们建议您用1000ppm氢气或1000ppm丁烷校准传感器。

当精确测量时, 报警点的设定应考虑温湿度的影响。

